


取扱説明書

押し活MAX!! Deco新時代!! ひらくハート Pt. HEART アクスタ

押し活のアクスタ・アクキー簡単セット!!
オリジナルハートペンラで押し活MAX!

Pt.ハートの装着方法


外す：反時計回り(左回り)に回してください
装着：時計回り(右回り)に「カチッ」というまで回してください。



サイズ・重量

- ♥ヘッド：W:120×H110×D35.7mm
全長：120mm(ネジ部含む)/約60g
- USB-361type：全体重量：約127g
(リチウムイオン充電電池1本込)
- A-361type：全体重量：約118g
(単3形電池1本込)
- PRO-361type：全体重量：約103g
(LR44形ボタン電池6個込)

アクスタパクト：内寸



- 付属品**
- ・キャップ
 - ・アクスタストッパー×8個
 - ・アクスタパクト・リング
 - ・クリスタルシート・透明シート

サイズギリギリまで入れてしまうと、アクスタストッパーで固定ができなくなります。アクスタストッパーの直径は6mmです。

使用上の注意 ⚠ 注意 (対象年齢5才以上)

- 「Decoハート：ヘッド」はTurnON PENLaシリーズ専用です＝他社製品ではご使用しないでください。＝他社製品で使用の場合、勘合がきつすぎて折れたり・緩すぎて外れたりします。
- 本来の目的以外に使用しないでください。

製品の不具合・故障の場合は、お客様コールセンター及びWEB お問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ!




TurnON お客様コールセンター
フリーダイヤル **0120-66-4876**
月～金(祝祭日除く) 10:00～18:00
ターンオン公式ホームページ <http://www.turn-on.jp>
WEB・メール お問い合わせ webshop@turn-on.jp


TurnON
MADE IN YOKOSUKA SINCE 2002
【製造・販売元】TurnON co.,ltd.
神奈川県横須賀市ハイランド1-44-4

本製品は全品、日本国内で加工・組立・検査および部品の製造(約55%)を行っています。

「固定リング」を外し「アクスタパクト」を取り出す



「アクスタパクト」にアクスタを固定する



「Decoハート」に「アクスタパクト」を固定する

