

取扱説明書

押し活MAX!! Deco新時代!! ひろくハート Pt. HEART

ハートシートの出し入れが簡単だから
オリジナルハートペンラが簡単作成!!

写真・PC/スマホ画像・イラスト・文字etc...
= 紙でもOK! = キレイに光る!

今までのハートヘッドは
「シートの出し入れが難しい...」
だから「デコりたいけどデコりづらい...」

そんな悩みを解決!!



ハートの口が開くから、シート出し入れ超かんたん!!
透明シートとキラキラシートの間に
シールやプリント紙を挟むだけでもOK!!
さらに、カラーでしっかりキレイに光ります!!

例) プリント紙でDeco→オリジナルシート作成

- ① 市販の薄い白コピー紙に
押しデザインをプリント
 - ② プリント紙にキラキラシートを
上から当てて位置を確認
*キラキラシートは透けます
 - ③ ハサミ・カッターで
押しデザインをカット
 - ④ 市販の両面テープ
を貼付ける
 - ⑤ キラキラシートの表面に
貼付ける
 - ⑥ シートを全部重ねる
- 裏面
市販の両面テープ
=小さくカットして
数箇所貼る
- ツルツル=表面
ザラザラ=裏面(内側)
- 透明
キラキラ
キラキラ
透明
- キレイにそろえて...
オリジナルシートセット完成!!

使用上の注意 ⚠ 注意 (対象年齢5才以上)

- 「Pt. ハート: ヘッド」は TurnON PENLa シリズ専用です=他社製品ではご使用しないでください。
= 他社製品で使用の場合、動けがきつすぎて折れたり・緩すぎて外れたりします。
- 本来の目的以外に使用しないでください。

製品の不具合・故障の場合は、お客様コールセンター及び
WEB お問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ!



TurnON お客様コールセンター
フリーダイヤル ☎ 0120-66-4876
月~金 (祝祭日除く) 10:00~18:00
ターンオン公式ホームページ <http://www.turn-on.jp>
WEB・メールお問い合わせ webshop@turn-on.jp




MADE IN YOKOSUKA SINCE 2002
【製造・販売元】 TurnON co.,ltd.
神奈川県横浜須賀野ハイランド1-44-4


本製品は全品、日本国内で加工・組立・検査および部品の製造 (約 55%) を行っております。

「固定リング」を外し「シート (4枚)」を取り出す

- ① 固定リングを外す * 引っ張りながら、反時計回り(左回り)に回す




- ② ハート下口を開いた状態で手で押さえ、
シートを引き抜いてください



*シートをすべて重ね、引き抜いてください

透明シート: 2枚



シートをPt.ハートにセット+固定リングを取り付ける

- ① 全シートをまとめて持ち、まっすぐ上まで
(止まるまで)押し込む
 - ② ハートを閉じるように押さえつけながら、
正面と背面のキラキラシートの間に指を入れ、
上下に動かし、シートを開く
 - ③ 固定リングを取り付ける
 - ③ シートが開ききると、
ハートがバチンと閉じます
- 上まで(止まるまで)
しっかりシートを押し込む
- まっすぐ
押し込む
- 固定リング
*時計回り(右回り)
に押し込んで装着

Pt.ハートの装着方法

外す: 反時計回り(左回り)に回してください。
装着: 時計回り(右回り)に「カチッ」と
いうまで回してください。

サイズ・重量

- USB-361type: 全体重量: 約 122g
(リチウムイオン充電電池 1本込)
- A-361type: 全体重量: 約 113g
(単3形電池 1本込)
- PRO-361type: 全体重量: 約 98g
(LR44形ボタン電池 6個込)

